



Vääntiö, säädettävä, tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	148400 5
GTIN	4045197857002
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti

Normaaliin käyttöön:

Runko painevalettua sinkkiä.

Standardi: DIN 1814

Leukaväli □: 7 - 20 mm

käsikierretapille DIN 352: M13 – M32

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206: 9 - 26 mm

Kokonaispituus: 700 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli □	7 - 20 mm
käsikierretapille DIN 352	M13 – M32
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	9 - 26 mm
Kokonaispituus	700 mm
Standardi	DIN 1814