

**HOLEX®**
**Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 16X5 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Tuoteluokka	12L

**Kuvaus**
**Malli:**

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65×25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75×20** terästä.

**Käyttö:**

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen: M1 – M2,6

Kierre metrinen hieno: M1×0,2 – M2,6×0,35

Kierre UNC: nro 1 - nro 4

Kierre UNF: Nro0 – Nro4

Kierre Whitworth: 1/16" – 3/32"

Kokonaispituus: 160 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierre metrinen	M1 – M2,6
kierreleuan Ø:lle	16 mm
Korkeus	5 mm
Kokonaispituus	160 mm
Kierre Whitworth	1/16 - 3/32 tuuma
Kierre UNF	Nro0 – Nro4 tuuma
Kierre UNC	nro 1 - nro 4 tuuma
Kierre metrinen hieno	M1×0,2 – M2,6×0,35

Standardi

EN 22568