

HOLEX®
Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 38X10 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 149300 38X10 |
| GTIN | 4045197857071 |
| Tuoteluokka | 12L |

Kuvaus
Malli:

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65×25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75×20** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen hieno: M12×1 – M15×1

Kierre UNF: 1/2" – 9/16"

Kierre Whitworth-putki: G1/4"

Kokonaispituus: 310 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|------------------|
| kierreleuan Ø:lle | 38 mm |
| Kokonaispituus | 310 mm |
| Kierre UNF | 1/2 - 9/16 tuuma |
| Kierre Whitworth-putki | G1/4 tuuma |
| Kierre metrinen hieno | M12×1 – M15×1 |
| Korkeus | 10 mm |
| Standardi | EN 22568 |

