

HOLEX®
Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 38X14 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Tuoteluokka	12L

Kuvaus
Malli:

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65×25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75×20** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen: M12 – M14

Kierre UNC: 1/2" – 9/16"

Kierre Whitworth: 1/2" – 9/16"

Kokonaispituus: 310 mm

Tekninen kuvaus

Kierre metrinen	M12 – M14
Kierre Whitworth	1/2 - 9/16 tuuma
Korkeus	14 mm
Kierre UNC	1/2 - 9/16 tuuma
kierreleuan Ø:lle	38 mm
Kokonaispituus	310 mm
Standardi	EN 22568

