

HOLEX®
Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 55X16 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Tuoteluokka	12L

Kuvaus
Malli:

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65×25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75×20** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen hieno: M22×1 – M25×1,5

Kierre UNF: 7/8" – 1"

Kierre Whitworth-putki: G 5/8 – G 3/4"

Kokonaispituus: 495 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	495 mm
Kierre metrinen hieno	M22×1 – M25×1,5
Kierre Whitworth-putki	G5/8 - G3/4 tuuma
Kierre UNF	7/8 - 1 tuuma
Korkeus	16 mm
kierreleuan Ø:lle	55 mm
Standardi	EN 22568

