

HOLEX®
Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 65X25 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Tuoteluokka	12L

Kuvaus
Malli:

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65x25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75x20** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen: M27 – M36

Kierre metrinen hieno: M30x3 – M36x3

Kierre UNC: 1.1/8" – 1.3/8"

Kierre Whitworth: 1.1/8" – 1.3/8"

Kokonaispituus: 630 mm

Tekninen kuvaus

Kierre Whitworth	1.1/8 - 1.3/8 tuuma
kierreleuan Ø:lle	65 mm
Kierre metrinen hieno	M30x3 – M36x3
Kierre UNC	1.1/8 - 1.3/8 tuuma
Kierre metrinen	M27 – M36
Kokonaispituus	630 mm
Korkeus	25 mm
Standardi	EN 22568

