

**HOLEX®**
**Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 75X20 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Tuoteluokka	12L

**Kuvaus**
**Malli:**

Teräsvarret, sinkityt ja irtiruuvattavat. 5 kirtysruuvia kierreleukojen kiristämiseen. **Kokoon 65x25** asti painevalettua sinkkiä, **koosta 75x20** terästä.

**Käyttö:**

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Standardi: EN 22568

Kierre metrinen hieno: M38x1 – M42x2

Kierre UNF: 1 1/2"

Kierre Whitworth-putki: G1.1/8" – G1.1/4"

Kokonaispituus: 700 mm

**Tekninen kuvaus**

kierreleuan Ø:lle	75 mm
Kierre UNF	1.1/2 tuuma
Kierre metrinen hieno	M38x1 – M42x2
Kokonaispituus	700 mm
Kierre Whitworth-putki	G1.1/8 - G1.1/4 tuuma
Korkeus	20 mm
Standardi	EN 22568

