


HOLEX

Hiomarulla, lieriömäinen (A) rae 80 keskikova, Hiomarullan Ø × hiomarullan pituus: 10X38mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Hiomarullat kääritystä hiomakankaasta, **normaalikorundi (A)**.
Lieriömäinen muoto.

Sopii:

Hiomarullan pidike nro 553835.

Sopii:

Pitimen kiinnitys-Ø × kokonaispituus: 3×70

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hiomarullan pituus	38 mm
Hiomarullan Ø	10 mm
Enimmäiskierrosluku	26000 min ⁻¹
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hiomarullan muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	hiomarulla

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomarullanpidin, varren-Ø 6 mm Kiinnikkeen-
Ø×Kokonaispituus 3X70 mm

553835 3X70