

**Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm, Pään Ø×pään pituus: 15X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Uritettu elastinen kumiryngo, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	36000 min ⁻¹
Vähimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Pään Ø	15 mm
Pään pituus	30 mm
Muodon kuvaus	- lieriömäinen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike