


**HOLEX**

**Hiomarulla, lieriömäinen (A) rae 80 keskikova, Hiomarullan Ø × hiomarullan pituus: 20X38mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	553880 20X38
GTIN	4045197524553
Tuoteluokka	52E

## Kuvaus

**Malli:**

Hiomarullat kääritystä hiomakankaasta, **normaalikorundi (A)**.  
Lieriömäinen muoto.

**Sopii:**

Hiomarullan pidike nro 553835.

**Sopii:**

Pitimen kiinnitys-Ø × kokonaispituus: 5×85

## Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Hiomarullan Ø	20 mm
Hiomarullan pituus	38 mm
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hiomarullan muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	hiomarulla

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomarullanpidin, varren-Ø 6 mm Kiinnikkeen-  
Ø×Kokonaispituus 5X85 mm

553835 5X85