

HOLEX**Hiomahylsy (A), rae 80 keskikova, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 15X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553720 15X30
GTIN	4045197240354
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:****Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn**

paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsit - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

Normaalirae (A).**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

Tekninen kuvaus

Hylsyn leveys	30 mm
Rakeisuus	80
Hylsyn Ø	15 mm

Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään
pituus 15X30 mm

553600 15X30