

## Tappitulkki Hyväksyntä H7, Nimellis-mitan Ø: 26mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484040 26
GTIN	2050001675149
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin

**kulumisylimitoin.**

**Hyväksymispuolella kovakromiset mittauspinnat.** Niiden ansiosta käyttöikä on noin 8 kertaa pidempi.

**Standardi:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Huomautus:**

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), esim. nro 484000 koko 82.**

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	H
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7164
Laatu	7
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Nimellismitta	26 mm
Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

**Palvelut**

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028300 60
DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60