

**HOLEX****Hiomahylsy (A), rae 150 hieno, Hylsyn Øxhylsyn leveys: 22X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553740 22X20
GTIN	4045197240422
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:****Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn**

**paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsit - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

**Normaalirae (A).****Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

**Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	150
Hylsyn leveys	20 mm
Hylsyn Ø	22 mm

Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään pituus 22X20 mm	553600 22X20
---	--------------