

**Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm, Pään Ø×pään pituus: 22X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Uritettu elastinen kumirytkö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	26000 min ⁻¹
Vähimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Pään Ø	22 mm
Pään pituus	20 mm
Muodon kuvaus	- lieriömäinen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike