

Garant
TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 2,5mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	121201 2,5
GTIN	4045197857842
Tuoteluokka	11E

Kuvaus

Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

Mahdollistaa toleranssivälin IT7 säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

Toleranssi:Koko, nimellis-Ø **+0,003 mm**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HE**.

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin poraussyvyys L_2	24,3 mm
varren Ø D_s	4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003
Terien lkm Z	1
Syöttö f PEEK	0,1 mm/kierr,
Standardi	Tehdasnormi
Lastu-urien pituus L_c	28 mm
Nimellis-Ø D_c	2,5 mm
Kokonaispituus L	66 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5xD
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		