

**Garant**
**TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 12,01mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	121201 12,01
GTIN	4045197857897
Tuoteluokka	11E

## Kuvaus

### Malli:

**Kierteinen** tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

**Mahdollistaa toleranssivälin IT7** säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

**Toleranssi:**Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **121201 + 129100HE**.

## Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	71 mm
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	53 mm
Nimellis-Ø $D_c$	12,01 mm
varren Ø $D_s$	12 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003
Terien lkm Z	1
Syöttö f PEEK	0,25 mm/kierr,
Kokonaispituus L	118 mm
Standardi	Tehdasnormi

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5xD
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB