

Garant**TKM-pallopääjyrsin 260°, TiAlN, Ø DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207176 3
GTIN	4045197858337
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Tarkka sädemuoto ilman profiilivirhettä.**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm.**Ympäröintikulma **260°**. Koko (nim.-Ø): **D_c = 0 / -0,01 mm.****Huomautus:**

Suoraviivainen hionta.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Kavennuksen Ø D ₁	2,1 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm ²	0,01 mm
varren Ø D _s	6 mm
Terän pituus l _c	2,6 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	15 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Terän Ø D _c	3 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	1,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	575 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
GG(G)	soveltuu	575 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB