

**Garant****TKM-pallopääjyrsin 260°, TiAlN, Ø DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207176 5
GTIN	4045197858351
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****Tarkka sädemuoto ilman profiilivirhettä.**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm.**Ympäröintikulma **260°**. Koko (nim.-Ø): **D<sub>c</sub> = 0 / -0,01 mm.****Huomautus:**Hionta terän pituuden L<sub>c</sub> mukaan kartiomaisesti nouseva.**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	25 mm
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	3,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Terän pituus l <sub>c</sub>	4,3 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	2,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	575 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	M
GG(G)	soveltuu	575 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB