

Garant
TKM-pallopääjyrsin 260°, TiAlN, Ø DC: 8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	207176 8
GTIN	4045197858375
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:
Tarkka sädemuoto ilman profiilivirhettä.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

 Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

 Ympäröintikulma **260°**. Koko (nim.-Ø): **D_c = -0,01 / -0,025 mm**.

Huomautus:

 Hionta terän pituuden L_c mukaan kartiomaisesti nouseva.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	8 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	40 mm
Kavennuksen Ø D ₁	5,6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Hammasluku Z	2
Terän Ø D _c	8 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm ²	0,052 mm
Terän pituus l _c	7 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	4 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	575 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
GG(G)	soveltuu	575 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB