

Garant**TKM-purseenpoistojyrsimet 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208092 2
GTIN	4045197858474
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Käyttö:Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen ja purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	2 mm
varren Ø D _s	3 mm
HammaslukuZ	3
Kokonaispituus L	50 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Mitta S	1,1 mm
Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ²	0,01 mm
Nurkkaviisteen kulma	30 astetta
Viistejyrsintä	60 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

