

**Garant****TKM-purseenpoistojyrsimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208095 8      |
| GTIN         | 4045197858597 |
| Tuoteluokka  | 11X           |

**Kuvaus****Malli:**Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

**Käyttö:**Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen**.**Tekninen kuvaus**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Terän Ø D <sub>c</sub>                                   | 8 mm            |
| varren Ø D <sub>s</sub>                                  | 8 mm            |
| Mitta S  | 5,6 mm          |
| Kokonaispituus L   | 63 mm           |
| HammaslukuZ  | 4               |
| Varsi  | DIN 6535 HA, h6 |
| Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm         |
| Nurkkaviisteen kulma                                     | 45 astetta      |
| Viistejyrsintä   | 45 astetta      |
| Pinnoitus  | pinnoittamaton  |
| Lastuava aine  | TKM             |
| Standardi  | Tehdasnormi     |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| tyyppi                    | N                  |
| Toleranssi, nimellis-Ø    | h6                 |
| syöttösuunta              | vaakasuora ja vino |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta         |
| Sisäjähdytys              | ei                 |
| Varren toleranssi         | h6                 |
| Värirengas                | ilman              |
| Tuotetyyppi               | Purseenpoistin     |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu          | 180 m/min      | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu          | 140 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu          | 105 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 70 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 60 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 55 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 35 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 40 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 30 m/min       | M         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 55 m/min       | K         |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |                |           |
| ilma                           | sopii rajoituksin |                |           |

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

