

Garant**TKM-purseenpoistojuersimet 30°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208150 2 |
| GTIN | 4045197859198 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Mitta S | 3,7 mm |
| Terän Ø D _c | 2 mm |
| HammaslukuZ | 3 |
| Kokonaispituus L | 50 mm |
| varren Ø D _s | 3 mm |
| Nurkkaviisteen kulma | 75 astetta |
| Viistejuersintä | 15 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 30 astetta |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Purseenpoistin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 105 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 55 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |