

HOLEX**Hiomahylsy, kartiomainen (A) rae 80 keskikova, suurin holkin Ø × holkin leveys: 20X63mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553860 20X63 |
| GTIN | 4045197240590 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

Normaalikorundi (A) yleisiin hiontatehtäviin.

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------|
| hylsyn suurin Ø | 20 mm |
| Hylsyn leveys | 63 mm |
| Rakeisuus | 80 |
| Hienousaste | keskikova |
| Hioma-aine | Normaalikorundi |
| Hioma-aineen lyhenne | A |

| | |
|--------------|--------------|
| Hylsyn muoto | kartiomainen |
| Tuotetyyppi | Hiomahylsy |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm Suurin Øxpään pituus 20X63 mm | 553830 20X63 |
|--|--------------|