

Garant**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209300 6
GTIN	4045197859396
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Erikoismuoto **muovin työstöön.****Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.****Käyttö:**Erityisesti **muovien jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.****Huomautus:****Seuraaatuote nrolle 209310.****Tekninen kuvaus**

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,8 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään PMMA:ssa	0,025 mm
HammaslukuZ	1
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Terän $\varnothing D_c$	6 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	25 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Terän pituus L_c	20 mm

Nousukulma	23 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

