

Garant**TKM-viistejyrsimet 60°, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208065 5
GTIN	4045197859587
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Toleranssi:** Kärkikulma $\pm 1^\circ$.**Käyttö:**

- upotus
- viisteitys

Huomautus:Muoto **HB** tilattava **nrolla 208068**.

Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Kokonaispituus L	57 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Terän Ø D_c	5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	13 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Viistejyrsintä	30 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
Nousukulma	30 astetta
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

