



Katkaisulaikka Basic* 2 in 1, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563600 125
GTIN	9003172404165
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. katkaisuun. **Tyyppimerkintä A46BF; 2 in 1.**

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Enimmäiskierros-luku	12200 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1,6 mm
Koostumus	A46BF
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	7,7 - 8 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		