



Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm, Suurin Øxpään pituus: 20X63mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Uritettu elastinen kumiryntko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Tekninen kuvaus

Suurin Ø	20 mm
Pienin Ø	14 mm
Enimmäiskierros-luku	21000 min ⁻¹
Pään Ø	5 mm
Pään pituus	63 mm
Muodon kuvaus	kartiomainen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike