

**uvex****Miellyttävät suojalasit uvex pheos, Koko: NORMAL****Tilastiedot**

Tilausnumero	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Tuoteluokka	04U

**Kuvaus****Malli:**

Nykyaikaiset suojalasit Fashion-Look, Uvex Supravisio Excellence -pinnoite: naarmuuntumattomat, huurtumattomat ja kemikaaleja kestävä. Metallittomissa laseissa on **suuri kehuksetön näkökenttä**, näin silmät ovat hyvin suojatut myös sivusuunnasta.

**Vääristymätön näkymä** väsyttämättä kaksikupuisten linssien ansiosta. Avoin sankaratkaisu parantaa **ilmanvaihtoa**. **2 eri leveyttä** parasta istuvuutta varten.

**Standardi:**

EN 166; EN 170

**Tekninen kuvaus**

Lasien koko	normaali
Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Linssimateriaali	polykarbonaatti
Terän nimitys	2C-1,2 W 1 FKN
UV-suoja	UV400
Sarja	pheos
Yleinen nimitys	W 166 FT CE

Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Tuotetyyppi	Suojalasis

## Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096910
Suojakotelo Tyyppi	096930
Seinäkiinnityskosteapuhdistuspyyhkeille	096691
Suojakotelo Tyyppi CASE	096932 CASE