

uvex**Miellyttävät suojalasit uvex i-3, Linssin sävy: AR****Tilaustiedot**

Tilausnumero	096501 AR
GTIN	4031101630984
Tuoteluokka	04U

Kuvaus**Malli:**

Innovatiiviset suojalasit, joissa **Softflex-vyöhykkeet** sangoissa, nenäpehmusteessa ja otsan alueella **parasta käyttömukavuutta ja optimaalista istuvuutta varten jokaiseen kasvon muotoon**, myös käytettäessä pitkään yhtäjaksoisesti. Uvex Supravisio Excellence -pinnoitteen ansiosta pysyvästi huurtumaton ja erittäin hyvin naarmuuntumista ja kemikaaleja kestävä. Moleminpuolinen **heijastamaton-pinnoite** takaa optimaalisen näkyvyyden luonnon- ja keinovalossa. Heijastuksen esto mahdollistaa työskentelyn kirkkaasti heijastavien kappaleiden parissa silmiä väsyttämättä. **Välitys:** n. 96,5 %.

Standardi:

EN 166; EN 170

Tekninen kuvaus

Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Linssin pinnoite	heijastamaton
Linssimateriaali	polykarbonaatti
Läpäisyaste	96,5 %
Terän nimitys	2C-1,2 W 1 FT
UV-suoja	UV400
Sarja	i-3
Yleinen nimitys	W 166 FT CE

Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Kehyksen tyyppi	Kaaren säde säädettävä
Kehyksen tyyppi	Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Tuotetyyppi	Suojalasit

Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096910
Suojakotelo Tyyppi CASE	096932 CASE
Suojakotelo Tyyppi	096930
Seinäkiinnityskosteapuhdistuspyyhkeille	096691