

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /  
Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215122 40/4
GTIN	4045197861368
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0 käytetään** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	12 mm
Terien lkm Z	4

Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882