

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /
Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0 käytetään** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	12 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Terien lkm Z	5

Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0