

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /  
Terien lkm Z: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215122 50/6
GTIN	4045197861399
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0 käytetään** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
Terien lkm Z	6
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0