

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /
Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215122 63/6 |
| GTIN | 4045197861405 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------|
| Terän Ø D _c | 63 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 |
| Kokonaispituus L _{ges} | 40 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 12 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| Sarja | Power Tang |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 219882 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm | 211750 3,0 |