

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /  
Terien lkm Z: 63/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	12 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708

Terien lkm Z	8
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882