

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D /
Terien lkm Z: 100/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215122 100/12
GTIN	4045197861450
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
KiinnitysreiänØ	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
Terien lkm Z	12

Terän Ø D _c	100 mm
Sarja	Power Tang
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP