

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentialinen tehokulmajyrsin, reiällä, Ø D / Zeff: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Paras mahdollinen vakaus tangentialisten kääntöterien ansiosta. Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	LO.. 130708
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	59 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219882 (15IP; 3,0 Nm)
KiinnitysreiänØ	27 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	4

Sarja	Power Tang
Kääntöterien lukumäärä	20
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219882
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP