

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	28 mm
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2020K12
Aluslevy	259031 22
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Kokonaispituus L	125 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	20 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500