

HOLEX**Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540800 C1020
GTIN	4045197156082
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: lieriömäinen (WRC).****Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	C1020
Pään Ø	10 mm
Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Kokonaispituus	60 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi