

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L ₁	33 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevy	259031 22
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2525M12
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500