

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 22
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 3232P12
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Kiinnitysrauta	259038 4
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Pään pituus L ₁	34 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500