

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysrauta	259038 4
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 23
Terän koko	16 mm
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2525M16
Ruuvi aluslevylle	259025 7
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259025 7
Aluslevy Tyyppi 23	259031 23
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500