

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 23
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Pään pituus L ₁	34 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 7
Varren koko	32 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 3232P16
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 23	259031 23
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259025 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500