

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	MCLNR/L 3232P19
Varren koko	32 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 8
Pään pituus L ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 5
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kiinnitysrauta	259038 5
Terän koko	19 mm
Aluslevy	259031 24
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysrauta Tyyppi 5	259038 5
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 5	259021 5
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259025 8
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Aluslevy Tyyppi 24	259031 24
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659957 1600