

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Terän koko	12 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2020K12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Aluslevy	259031 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500