

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2525M12
Terän koko	12 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevy	259031 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500