

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Aluslevy	259031 22
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
Ruuvi aluslevylle	259025 6
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 3232P12
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 6	259025 6
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Aluslevy Tyyppi 22	259031 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500