

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 7
Aluslevy	259031 23
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 2525M16
Pään pituus L ₁	33 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 23	259031 23
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259025 7
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500