

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250007 32/16 |
| GTIN | 4045197861634 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.. |
| ISO-koodi pidin | MCLNR/L 3232P16 |
| Ruuvi kiinnityssalvalle | 259021 1 |
| Aluslevy | 259031 23 |
| Ruuvi aluslevylle | 259025 7 |
| Terän koko | 16 mm |
| Kiinnitysrauta | 259038 4 |
| Varren koko | 32 mm |
| Pään pituus L ₁ | 34 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 40 mm |
| Kokonaispituus L | 170 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Aluslevy Tyyppi 23 | 259031 23 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7 | 259025 7 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi 4 | 259038 4 |
| Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1 | 259021 1 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |