

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 24
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 5
Kiinnitysrauta	259038 5
Ruuvi aluslevylle	259025 8
Terän koko	19 mm
ISO-koodi pidin	MCLNR/L 3232P19
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysrauta Tyyppi 5	259038 5
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 5	259021 5
Aluslevy Tyyppi 24	259031 24
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 8	259025 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600