

**HOLEX****Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm, Suurin Øxpään pituus: 29X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Uritettu elastinen kumiryngö, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

**Tekninen kuvaus**

Suurin Ø	29 mm
Pienin Ø	22 mm
Enimmäiskierrosluku	21000 min <sup>-1</sup>
Pään Ø	5 mm
Pään pituus	30 mm
Muodon kuvaus	kartiomainen
Varren Ø	6 mm
Rungon materiaali	joustava kumirunko
Tuotetyyppi	Hiomahylsyn pidike